

BÜFA Tec Gesamtprogramm





Effiziente Maschinentechnologie

BÜFA Tec

Mit einer breiten Palette an langlebigen und leistungsfähigen BÜFA Tec-Verarbeitungsmaschinen bieten wir Ihnen bewährte Applikationstechnik für Ihre Fertigungsprozesse aus eigener Herstellung. Das Spektrum reicht von der praktischen Handdosierpumpe bis hin zu komplexen Dosier-, Misch- und Applikationsanlagen.

Individuelle Lösungen für Ihre Spezialanwendungen entwickelt BÜFA Tec gerne gemeinsam mit Ihnen. Unsere Experten sorgen in enger Zusammenarbeit mit Ihnen dafür, dass jede Maschine und jede Anlage exakt auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten ist. Dabei setzen wir auf modernste Technologien und innovative Ansätze, um Ihnen stets höchste Qualität und Effizienz zu garantieren. Ganz gleich, ob Sie in der Automobilindustrie, im Schiffbau oder in einem anderen Bereich der Verbundwerkstoffindustrie tätig sind, BÜFA Tec steht Ihnen als zuverlässiger Partner zur Seite.

Gelcoatanlagen	4
Faserspritzanlagen	12
Laminierrollenanlagen	14
Gießanlagen	17
Klebeharzanlagen	18
RTM-Anlagen	20
Handdosierpumpen	22
Automatische Dosiertechnik	24
Rühr- und Mischgeräte	25
Heizmanschetten	26
Beratung & Service	27



BÜFA®-Tec Poly-Jet Becherpistole

Erleben Sie maximale Flexibilität mit der Poly-Jet Becherpistole. Dank verschiedener Düsen ist sie ideal geeignet für den gleichmäßigen Auftrag nahezu allen Arten von Gelcoats, unabhängig von deren Viskosität. Diese Vielseitigkeit macht die Poly-Jet Becherpistole zur perfekten Wahl für unterschiedlichste Anwendungen und Anforderungen.

Details:

- Geringe Kosten
- Einfache Bedienung
- Unkomplizierte Reinigung und Wartung
- Schnelle und gleichmäßige Beschichtung

Artikelnummern:

026-0100 BÜFA®-Tec Poly-Jet Becherpistole

Zubehör:

026-0308 Zentrierring für alle Düsengrößen

026-0101 Zentrierring weiß

Technische Daten

Maximaler Luftdruck [bar]	3,5 - 7
Maximaler Durchfluss (Gelcoat) [l/min],	abhängig von Düse
Luftverbrauch, ca. [l/min]	400-800
Peroxidsystem	Vorgemischt

Düsen (einzeln)

Durchmesser [mm]	Artikel-Nr.
2	026-0101
4	026-0104
5	026-0105
6	026-0106

Behälter

Behältergröße [l]	Artikel-Nr.
1,0	026-0110



Einzelkomponenten Poly-Jet Becherpistole



BÜFA®-Tec Century Pistole

Unsere Century Pistole ist ein zentraler Bestandteil unserer Anlagen und bietet einen kontinuierlichen, emissionsarmen Spritzstrahl für hervorragende Gelcoatentlüftung. Sie ermöglicht eine einfache Reinigung, schnellen Düsenwechsel und verschiedene Erweiterungen, ohne dass ein Spülvorgang nach der Applikation erforderlich ist.

Details:

- Kontinuierlicher, emissionsarmer Spritzstrahl für hervorragende Gelcoatentlüftung
- Peroxidvermischung wahlweise durch Außenmischung (EM) oder Innenmischung (IM)
- Kein Spülvorgang nach der Applikation erforderlich
- Einfache Reinigung
- Schneller Düsenwechsel
- Niederdruck-Airless mit Hilfsluft

Technische Daten

Material	Aluminium
Maximaler Druck [bar]	250
Maximaler Luftdruck [bar]	3,5 - 7
Maximaler Durchfluss (Gelcoat) [l/min]	3,5
Luftverbrauch, ca. [l/min]	200-300
Peroxidsystem	Vorgemischt

Artikelnummern:

- 029-2500 BÜFA®-Tec Century Pistole EM
- 028-1219 BÜFA®-Tec Century Pistole IM
- 028-1209 BÜFA®-Tec Century Pistole IM inkl. Cutter
- 028-1214 BÜFA®-Tec Century Pistole für Laminierrollen
- 029-3977 BÜFA®-Tec Century Pistole mit EM inklusive Cutter
- 028-1213 BÜFA®-Tec Century Pistole für Klebharzanwendungen



Spritzfächer Century Pistole EM



Century Pistole EM



Century Pistole mit Cutter



Century Pistole für Klebharzanwendungen



Century Pistole IM



BÜFA®-Tec GSU ES1 2.0 EM

Diese Gelcoat-Spritz-Unit (GSU) ist Ideal geeignet für kleinere bis mittlere Bauteile von etwa 1-3 m², direkt aus dem Gebinde. Diese Anlage ermöglicht das Spritzen von UP-Deckschichtharzen. Harz und Härter werden dabei effizient mittels Außenmischung vermischt.

Details:

- Übersichtliche Maschine mit einfacher Bedienung
- Für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen geeignet
- Pneumatische Steuerung
- Bewährte Century-Pistolentechnik
- Hervorragende Peroxidvermischung durch Außenmischung von Harz und Peroxid
- Der Druckbehälter für Peroxid ermöglicht einen großen Einstellbereich der Dosierung
- Verschiedene Farben spritzen mit der Multicolor-Variante und Erweiterungseinheit

Technische Daten

Druckübersetzungsverhältnis Harz	32:1
Druckübersetzungsverhältnis Peroxid	1:1
Austragsleistung max. bei 30 Doppelhuben/min, Wasser [l/min]	0,8
Fördervolumen pro Doppelhub [ml]	27
Volumeninhalt Peroxiddruckbehälter [l]	10
Luftdruck, Eingang [bar]	6
Luftverbrauch, ca [l/min]	250
Peroxidtank [l]	10
Gewicht ca. [kg]	30
Abmessungen ca. (L/B/H) [mm]	650 x 450 x 800

Artikelnummern:

028-0282 BÜFA®-Tec GSU ES1 2.0 EM



Druckregleinheit





BÜFA®-Tec GSU ES1 EM Easy Lift

Diese Variante der Gelcoat-Spritz-Unit (GSU) ES1 ist mit einem Fahrgestell ausgestattet und dadurch äußerst mobil. Dank unserer innovativen Hubtechnik wird die tägliche Arbeit erheblich erleichtert.

Details:

- Einfache Bedienung durch Innovative Hubtechnik
- Für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen geeignet
- Pneumatische Steuerung
- Bewährte Century-Pistolentechnik
- Hervorragende Peroxidvermischung durch Außenmischung (EM) von Harz und Peroxid

Artikelnummer:

028-0352 BÜFA®-Tec GSU ES1 EM Easy Lift

Technische Daten

Druckübersetzungsverhältnis Harz	33:1
Druckübersetzungsverhältnis Peroxid	1:1
Austragsleistung max. bei 30 Doppelhuben/min, Wasser [l/min]	0,8
Fördervolumen pro Doppelhub [ml]	27
Volumeninhalt Peroxiddruckbehälter [l]	10
Luftdruck, Eingang [bar]	6
Luftverbrauch, ca [l/min]	250
Peroxidtank [l]	10
Gewicht ca. [kg]	60
Abmessungen ca. (L/B/H) [mm]	880 x 740 x 1550



Optional mit Peroxid-Durchflussüberwachung



BÜFA®-Tec GSU 9C und 12C

Diese Gelcoatanlagen (GSU) eignen sich hervorragend für den mobilen Einsatz und ermöglichen einfach den optimalen Gelcoat-Auftrag. Für kleine bis mittlere Bauteile ist die 9C Variante gut geeignet und für mittlere bis größere Bauteile die 12C Variante. Beide verfügen über den gleichen Luftmotor und Transportwagen; der einzige Unterschied liegt in der Größe der Harzpumpe. Die Anlagen sind sowohl in einer Zwei- als auch in einer Sechsfarben-Variante erhältlich. Weitere Konfigurationen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

Details:

- Hohe Mobilität durch Transportwagen
- Für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen geeignet
- Pneumatische Steuerung
- Bewährte Century-Pistolentechnik
- Der Druckbehälter für Peroxid ermöglicht einen großen Einstellbereich der Dosierung

Artikelnummern:

- 028-2170 BÜFA®-Tec GSU 9-C (Einfarbig)
- 028-2172 BÜFA®-Tec GSU 9-C (Zweifarbig)
- 028-2176 BÜFA®-Tec GSU 9-C (Sechsfarbig)
- 028-2180 BÜFA®-Tec GSU 12-C (Einfarbig)
- 028-2182 BÜFA®-Tec GSU 12-C (Zweifarbig)
- 028-2186 BÜFA®-Tec GSU 12-C (Sechsfarbig)

Technische Daten

	GSU 9C	GSU 12C
Druckübersetzungsverhältnis Harz	30:1	15:1
Druckübersetzungsverhältnis Peroxid	1:1	1:1
Max. Harzdruck [bar]	180	90
Austragsleistung max. bei 30 Doppelhüben/min, Wasser [l/min]	1,8	3,6
Fördervolumen pro Doppelhub [ml]	60	120
Luftdruck, Eingang [bar]	6	6
Luftverbrauch, ca [l/min]	350	350
Gewicht ca. [kg]	50	50
Abmessungen ca. (L/B/H) [mm]	650 x 500 x 900	650 x 500 x 900



Bedienpanel



BÜFA®-Tec 9C Omega und 12C Omega

Diese Gelcoatanlagen (GSU) eignen sich hervorragend für den mobilen Einsatz und ermöglichen einfach den optimalen Gelcoatauftrag. Für kleine bis mittlere Bauteile ist die 9C Variante gut geeignet und für mittlere bis größere Bauteile die 12C Variante. Innenmischvarianten (IM) dieser Gelcoatanlagen sind ebenfalls verfügbar.

Details:

- Mobiles Omega Fahrgestell
- Für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen geeignet
- Pneumatische Steuerung
- Bewährte Century-Pistolentechnik

Artikelnummern:

028-2260 BÜFA®-Tec GSU 12-C Omega EM
 028-2275 BÜFA®-Tec GSU 9-C Omega EM
 028-2256 BÜFA®-Tec GSU 12-C Omega IM
 028-2271 BÜFA®-Tec GSU 9-C Omega IM

Technische Daten

	GSU 9C	GSU 12C
Druckübersetzungsverhältnis Harz	30:1	15:1
Peroxidanteil [%]	1-3	1-3
Druckübersetzungsverhältnis Peroxid	1:1	1:1
Max. Harzdruck [bar]	180	90
Austragsleistung max. bei 30 Doppelhüben/min, Wasser [l/min]	1,8	3,6
Fördervolumen pro Doppelhub [ml]	60	120
Luftdruck, Eingang [bar]	6	6
Luftverbrauch, ca [l/min]	350	350
Gewicht ca. [kg]	50	50
Abmessungen ca. (L/B/H) [mm]	1200 x 700 x 1500	1200 x 700 x 1500



Bedienpanel



BÜFA®-Tec GSU Delta

Diese Gelcoatanlage (GSU) bietet bewährte Applikationstechnik für Ihre Fertigungsprozesse: Gelcoatapplikation direkt aus dem Gebinde, geeignet für mittlere bis große Bauteile. Unsere innovative Delta-Pumpentechnik für Harz und Peroxid sorgt für hervorragende Peroxidvermischung.

Details:

- Anlage wahlweise mit Standardfahrgestell, EVO-Line-Fahrgestell oder zur Wandmontage verfügbar
- Übersichtliche Maschine mit einfacher Bedienung
- Niedrige Pulsation dank der Schnellumschaltventil-Technologie im Luftmotor in Kombination mit der bewährten Filter- und Pulsationsdämpfereinheit
- Pumpendichtungen für abrasive Materialien verfügbar
- Für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen geeignet
- Pneumatische Steuerung
- Bewährte Century-Pistolentechnik

Artikelnummern:

- 028-1701 BÜFA®-Tec GSU Delta 5.5 EM-C
- 028-1720 BÜFA®-Tec GSU Delta 5.5 IM-C
- 028-1980 BÜFA®-Tec GSU Delta EVO-LINE EM
- 028-1981 BÜFA®-Tec GSU Delta EVO-LINE IM
- 028-1702 BÜFA®-Tec GSU Delta 5.5 EM-W (Wandmontage)
- 028-1722 BÜFA®-Tec GSU Delta 5.5 IM-W (Wandmontage)


Zubehör:

- 028-2600 Durchflusserhitzer-Set 3,2 kW, ATEX
- 029-9776 Fasstrolly und Halter
- 029-9571 Schlauchhalter
- 027-2034 V-Dichtung
- 029-0840 Zähler



Technische Daten

Druckübersetzungsverhältnis Harz	17:1
Druckübersetzungsverhältnis Peroxid	1:1
Max. Harzdruck [bar]	102
Austragsleistung max. bei 30 Doppelhuben/min, Wasser [l/min]	3,8
Fördervolumen pro Doppelhub [ml]	126
Luftdruck, Eingang [bar]	6
Luftverbrauch, ca [l/min]	500
Peroxidanteil [%]	1-3
Gewicht ca. [kg]	60
Abmessungen ca. (L/B/H) [mm]	1100 x 550 x 1500
Geeignet für	Außenmischung / Innenmischung



Innovative Delta-Pumpentechnik

Die Systeme sind für eine lange, zuverlässige Nutzungsdauer ausgelegt und bestehen aus Teilmodulen, so dass eine schnelle Überholung und einfache Wartung möglich ist.

Die individuelle Konfiguration der Maschine ist durch den Einsatz von Zubehör möglich, z. B. Durchflusserhitzer oder Durchflusssensoren.



BÜFA®-Tec GSU Sigma 6

Diese Gelcoatanlage ermöglicht das direkte Spritzen von Gelcoat aus dem Gebinde und ist für mittlere bis sehr große Bauteile geeignet. Dank unserer innovativen Sigma-Pumpentechnik für Harz und Peroxid wird eine hervorragende Peroxidvermischung gewährleistet.

Details:

- Übersichtliche Maschine mit einfacher Bedienung
- Niedrige Pulsation dank der Schnellumschaltventil-Technologie im Luftmotor in Kombination mit der bewährten Filter- und Dämpfungseinheit
- Optionale Pumpendichtungen für abrasive Materialien verfügbar
- Für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen geeignet
- Pneumatische Steuerung
- Bewährte Century-Pistolentechnik

Technische Daten

Druckübersetzungsverhältnis Harz	23:1
Druckübersetzungsverhältnis Peroxid	1:1
Max. Harzdruck [bar]	138
Austragsleistung max. bei 30 Doppelhuben/min, Wasser [l/min]	6,6
Fördervolumen pro Doppelhub [ml]	220
Luftdruck, Eingang [bar]	6
Luftverbrauch, ca [l/min]	700
Peroxidanteil [%]	1-3
Gewicht ca. [kg]	60
Abmessungen ca. (L/B/H) [mm]	1100 x 550 x 1600
Geeignet für	Außenmischung / Innenmischung

Artikelnummern:

028-1985 BÜFA®-Tec GSU Sigma 6 EVO-LINE EM

028-1986 BÜFA®-Tec GSU Sigma 6 EVO-LINE IM

Zubehör:

029-9776 Fasstrolly und Halter

029-9571 Schlauchhalter

028-2600 Durchflusserhitzer 3,2 KW ATEX



Innovative Sigma-Pumpentechnik



Innovative Sigma-Pumpentechnik

Die Sigma Pumpe zeichnet sich durch ihre **besonders hohe Leistung** aus. Das Pumpensystem ist für eine lange, zuverlässige Nutzungsdauer ausgelegt und besteht aus Teilmodulen, die eine schnelle Überholung und einfache Wartung ermöglichen.

Dank des modularen Designs kann die Maschine individuell konfiguriert werden. Zubehör wie Durchflusserhitzer oder Peroxid-Durchflusssensoren erweitern die Einsatzmöglichkeiten und passen die Pumpe optimal an Ihre spezifischen Anforderungen an.



BÜFA®-Tec FSU Delta

Effektive Faserspritzanlage (FSU) für nahezu alle Bauteile und Harzsysteme. Unsere innovative Delta-Pumpentechnik für Harz und Peroxid sorgt für hervorragende Peroxidvermischung.

Details:

- EVO-Line Fahrgestell aus Edelstahl
- Century-Pistolentechnik mit automatischem Faserschneider
- Niedrige Pulsation dank der Schnellumschaltventil-Technologie im Luftmotor in Kombination mit der bewährten Filter- und Pulsationsdämpfer-einheit
- Optionale Pumpendichtungen für abrasive Materialien verfügbar
- Für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen geeignet
- Pneumatische Steuerung


Artikelnummern:

028-1982 BÜFA®-Tec FSU Delta EVO-LINE EM

028-1983 BÜFA®-Tec FSU Delta EVO-LINE IM

Technische Daten

Druckübersetzungsverhältnis Harz	17:1
Druckübersetzungsverhältnis Peroxid	1:1
Max. Harzdruck [bar]	102
Austragsleistung max. bei 30 Doppelhuben/min, Wasser [l/min]	3,8
Fördervolumen pro Doppelhub [ml]	126
Luftdruck, Eingang [bar]	6
Luftverbrauch Harzpumpe, ca [l/min]	500
Luftverbrauch Cutter, max. [l/min]	780
Peroxidanteil [%]	1-3
Gewicht ca. [kg]	100
Abmessungen ca. (L/B/H) [mm]	1000 x 800 x 2600
Geeignet für	Außenmischung / Innenmischung



Innovative Delta-Pumpentechnik

Die Systeme sind für eine lange, zuverlässige Nutzungsdauer ausgelegt und bestehen aus Teilmodulen, so dass eine schnelle Überholung und einfache Wartung möglich ist.

Die individuelle Konfiguration der Maschine ist durch den Einsatz von Zubehör möglich, z. B. Durchflusserhitzer oder Peroxid-Durchflusssensoren.



BÜFA®-Tec FSU Sigma 6

Effektive Faserspritzanlage (FSU) für nahezu alle Bauteile und Harzsysteme. Dank unserer innovativen Sigma-Pumpentechnik für Harz und Peroxid wird eine hervorragende Peroxidvermischung gewährleistet.

Details:

- EVO-Line Fahrgestell aus Edelstahl
- Century-Pistolentechnik mit automatischem Faserschneider
- Niedrige Pulsation dank der Schnellumschaltventil-Technologie im Luftmotor in Kombination mit der bewährten Filter- und Pulsationsdämpfereinheit
- Optionale Pumpendichtungen für abrasive Materialien verfügbar
- Für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen geeignet
- Pneumatische Steuerung

Artikelnummern:

028-1987 BÜFA®-Tec FSU Sigma 6 EVO-LINE EM

028-1988 BÜFA®-Tec FSU Sigma 6 EVO-LINE IM

Technische Daten

Druckübersetzungsverhältnis Harz	23:1
Druckübersetzungsverhältnis Peroxid	1:1
Max. Harzdruck [bar]	138
Austragsleistung max. bei 30 Doppelhuben/min, Wasser [l/min]	6,6
Fördervolumen pro Doppelhub [ml]	220
Luftdruck, Eingang [bar]	6
Luftverbrauch Harzpumpe, ca [l/min]	700
Luftverbrauch Cutter, max. [l/min]	780
Peroxidanteil [%]	1-3
Gewicht ca. [kg]	100
Abmessungen ca. (L/B/H) [mm]	1000 x 800 x 2600
Geeignet für	Außenmischung / Innenmischung



Spritzpistole mit Faserschneider

Innovative Sigma-Pumpentechnik

Die Sigma Pumpe zeichnet sich durch ihre **besonders hohe Leistung** aus. Das Pumpensystem ist für eine lange, zuverlässige Nutzungsdauer ausgelegt und besteht aus Teilmodulen, die eine schnelle Überholung und einfache Wartung ermöglichen.

Dank des modularen Designs kann die Maschine individuell konfiguriert werden. Zubehör wie Durchflusserhitzer oder Peroxid-Durchflusssensoren erweitern die Einsatzmöglichkeiten und passen die Pumpe optimal an Ihre spezifischen Anforderungen an.



BÜFA®-Tec RRU 12C

Die BÜFA®-Tec Laminierrollenanlage RRU (Resin Roller Unit) 12C mischt und dosiert exakt. Sie bestimmen Druck und Menge des Harzgemisches so, wie Sie es brauchen. Harz- und Härterpumpe sind pneumatisch zwangsgekoppelt.

Details:

- Kostengünstige Laminierrollenanlage
- Die Peroxidpumpe ist pneumatisch zwangsgekoppelt und ermöglicht einen großen Einstellbereich der Dosierung
- Robuste und bewährte Pumpentechnik
- Hochwertiges Fahrgestell mit Fassaufnahme

Artikelnummern:

- 028-2250 BÜFA®-Tec RRU 12C
028-2251 BÜFA®-Tec RRU 12C Trolley

Zubehör:

- 028-2600 Durchflusserhitzerset 3,2 KW ATEX
028-0192 Laminierrolle mit Kugelhahn
028-0092 Laminierrolle mit Pistole
028-0093 Laminierrolle mit Pistole kurz
028-0031 Injektionskopf
029-9402 Pistole GM-1-530, ohne Düse
028-0064 Pneumatische Laminierrolle

Technische Daten

Druckübersetzungsverhältnis Harz	15:1
Druckübersetzungsverhältnis Peroxid	25:1
Max. Harzdruck [bar]	90
Austragsleistung max. bei 30 Doppelhuben/min, Wasser [l/min]	3,6
Fördervolumen pro Doppelhub [ml]	120
Luftdruck, Eingang [bar]	6
Luftverbrauch, ca [l/min]	350
Peroxidanteil [%]	1-5
Gewicht ca. [kg]	80
Abmessungen ca. (L/B/H) [mm]	1150 x 700 x 1500
Geeignet für	Laminierrollen



Bedienpanel



BÜFA®-Tec Delta 5.5 RRU

Diese Laminierrollenanlage kombiniert unsere bewährte Century-Pistole mit effizienter Laminierrollentechnik. Die innovative Delta-Pumpentechnologie für Harz und Peroxid gewährleistet eine optimale Vermischung und gleichbleibend hohe Prozessqualität. Harz- und Peroxidpumpe sind über ein Hebelarmsystem zwangsgekoppelt, wodurch eine präzise und zuverlässige Peroxiddosierung sichergestellt wird.

Details:

- Hochwertige Laminierrollenanlage
- Bewährte Century-Pistolentechnik
- Reduzierter Spülaufwand
- Präzise Peroxiddosierung über Hebelarmsystem
- Innovative Delta-Pumpentechnik

Technische Daten

Druckübersetzungsverhältnis Harz	17:1
Druckübersetzungsverhältnis Peroxid	1:1
Max. Harzdruck [bar]	102
Austragsleistung max. bei 30 Doppelhuben/min, Wasser [l/min]	3,8
Fördervolumen pro Doppelhub [ml]	126
Luftdruck, Eingang [bar]	6
Luftverbrauch, ca [l/min]	500
Peroxidanteil [%]	1-3
Gewicht ca. [kg]	60
Abmessungen ca. (L/B/H) [mm]	1100 x 550 x 1500
Geeignet für	Laminierrollen



Century-Pistole für Laminierrollen





BÜFA®-Tec UNI 150 und UNI 275

Die BÜFA®-Tec Laminierrollenanlage UNI 150 / 275 EVO-Line mischt und dosiert exakt. Sie bestimmen Druck und Menge des Harzgemisches so, wie Sie es brauchen. Harz- und Härterpumpe sind pneumatisch zwangsgekoppelt. Mit den entsprechenden Werkzeugen kann die Anlage als Injektionsanlage, Gelcoatanlage und Tränkanlage eingesetzt werden. Das neue Fahrgestell der EVO-Line ermöglicht eine unkomplizierte Anpassung der Anlage speziell auf die Anforderungen Ihrer Produktion.

Details:

- Hochwertiges EVO-Line Fahrgestell
- Robuste und bewährte Pumpentechnik
- Selbstnachstellende Pumpenpackungen
- Prozesssicherheit durch eingebauten Gelierzeitwarner
- Hubzählwerk zur Optimierung des Harzverbrauchs
- Härtermangelsicherung auf Wunsch möglich
- Minimaler Spülmittelverbrauch durch Pulsspülung

Artikelnummern:

- 028-1950 BÜFA®-Tec UNI 150 EVO-Line
- 028-1952 BÜFA®-Tec UNI 150 EVO-Line V2
- 028-1975 BÜFA®-Tec UNI 275 EVO-Line
- 028-1977 BÜFA®-Tec UNI 275 EVO-Line V2

Zubehör:

- 029-9776 Fasstrolly und Halter
- 029-9571 Schlauchhalter
- 028-2600 Durchflusserhitzerset 3,2 KW ATEX
- 028-0192 Laminierrolle mit Kugelhahn
- 028-0092 Laminierrolle mit Pistole
- 028-0093 Laminierrolle mit Pistole kurz
- 028-0031 Injektionskopf
- 029-9402 Pistole GM-1-530, ohne Düse
- 028-0064 Pneumatische Laminierrolle

Technische Daten

	UNI 150	UNI 275
Druckübersetzungsverhältnis Harz	20:1	20:1
Druckübersetzungsverhältnis Peroxid	25:1	25:1
Max. Harzdruck [bar]	120	120
Austragsleistung max. bei 30 Doppelhub/min, Wasser [l/min]	3,7	6,6
Fördervolumen pro Doppelhub[ml]	122	220
Luftdruck, Eingang [bar]	6	6
Luftverbrauch, ca [l/min]	500	600
Peroxidanteil [%]	1-5	1-2,5
Gewicht ca. [kg]	90	90
Abmessungen ca. (L/B/H) [mm]	1150 x 740 x 1780	1150 x 740 x 1780
Geeignet für	Laminierrollen	



Statikmischer



BÜFA®-Tec SSU 20C IM

Unsere hochmoderne BÜFA®-Tec SSU (Solid Surface Unit) 20C IM Gießanlage verarbeitet Harz-Härtergemische, um hochwertige Endprodukte für den Sanitärbereich wie Badewannen, Duschwannen, Spülbecken und andere Artikel aus faserverstärktem Kunststoff herzustellen. Die Anlage ermöglicht die Zugabe einer Vielzahl von Füllstoffen, um die Materialeigenschaften individuell anzupassen und optimale Ergebnisse zu erzielen. Mit Statikmischern in der je nach Anwendung erforderlichen Länge wird ein präzises Dosierungsergebnis erreicht. Wir bieten zwei verschiedene Pigmentpumpen an: Mit der kleinen Pigmentpumpe wird ein Mischverhältnis von bis zu 2 % erzielt, während die große Pigmentpumpe ein Verhältnis von bis zu 6 % ermöglicht. Dank präziser Steuerung und effizientem Betrieb ist unsere Gießanlage die ideale Lösung für Ihre Produktionsanforderungen.

Details:

- Hohe Füllstoffmenge möglich
- Einfache Herstellung von gegossenen Produkten
- Einfache Bedienung und übersichtliche Maschine

Artikelnummern:

- 028-2100 BÜFA®-Tec SSU 20C
- 028-2101 BÜFA®-Tec SSU 20C + Pigmentpumpe klein
- 028-2102 BÜFA®-Tec SSU 20C + Pigmentpumpe klein + Membranpumpe
- 028-2105 BÜFA®-Tec SSU 20C + Pigmentpumpe groß
- 028-2106 BÜFA®-Tec SSU 20C + Pigmentpumpe groß + Membranpumpe
- 028-2107 BÜFA®-Tec SSU 20C + Membranpumpe

Zubehör:

- 029-9200 Pigmentpumpe klein
- 031-1015 Aluminium Membranpumpe als Förderpumpe
- 031-1041 Statikmischer

Technische Daten

Druckübersetzungsverhältnis Harz	20:1
Druckübersetzungsverhältnis Peroxid	25:1
Max. Harzdruck [bar]	120
Austragsleistung max. bei 30Doppelhuben/min, Wasser [l/min]	27,6
Fördervolumen pro Doppelhub [ml]	920
Luftdruck, Eingang [bar]	6
Luftverbrauch, ca [l/min]	1000-3520
Peroxidanteil max. [%]	2
Pigmentverhältnis [%]	2
Gewicht ca. [kg]	200
Abmessungen ca. (L/B/H) [mm]	1200 x 900 x 1600
Geeignet für	Gießprodukte



Bedienpanel



BÜFA®-Tec BPU Gamma 4

Diese Klebeharzanlage (Bonding Paste Unit = BPU) ist speziell für die Verarbeitung von Klebeharzen aus Klein-Gebinden (Hobbock mit 25 l) entwickelt und eignet sich besonders für die Applikation von faser- und hohlkugelfreien Produkten. Auch als Dosierstation verfügbar.

Details:

- Kompakter Anlagenaufbau
- 2-Komponenten Mischkopf mit Spülfunktion
- Direkte Entnahme des Klebeharzes aus dem Gebinde
- Restmengenoptimierte Folgeplatte
- Peroxidpumpe mit Spindel-Mechanik und stufenloser Einstellung des Peroxidanteils
- Geringer Spülmittelverbrauch
- Erweiterungen fertigen wir gerne individuell auf Anfrage

Artikelnummern:

- 028-1130 BÜFA®-Tec Gamma 4
028-1133 BÜFA®-Tec BPU Gamma 4 Dosierstation

Technische Daten

Druckübersetzungsverhältnis Harz	25:1
Druckübersetzungsverhältnis Peroxid	1:1
Max. Harzdruck [bar]	150
Austragsleistung max. bei 20 Doppelhuben/min, Wasser [l/min]	1,6
Fördervolumen pro Doppelhub [ml]	78
Luftdruck, Eingang [bar]	6
Luftverbrauch, ca [l/min]	400
Peroxidanteil [%]	1-3
Gewicht ca. [kg]	60
Abmessungen ca. (L/B/H) [mm]	1000 x 900 x 1600
Geeignet für	Klebeharz



Druckmessung Peroxid



BÜFA®-Tec BPU Theta 11

Diese Klebeharzanlage (Bonding Paste Unit = BPU) ist speziell für die Verarbeitung von Klebeharzen aus Groß-Gebinden (Fass) entwickelt und eignet sich besonders für die Applikation von faser- und hohlkugelfreien Produkten. Die Theta ist auch als Dosierstation verfügbar.

Details:


- Kompakter Anlagenaufbau
- 2-Komponenten Mischkopf mit Spülfunktion
- Direkte Entnahme des Klebeharzes aus dem Gebinde
- Restmengenoptimierte Folgeplatte
- Peroxidpumpe mit Spindel-Mechanik und mit stufenloser Einstellung des Peroxidanteils
- Geringer Spülmittelverbrauch
- Erweiterungen fertigen wir gerne individuell auf Anfrage

Artikelnummern:

- 028-1102 BÜFA®-Tec BPU Theta 11 IM
028-1103 BÜFA®-Tec BPU Theta 11 Dosierstation

Technische Daten

Druckübersetzungsverhältnis Harz	35:1
Druckübersetzungsverhältnis Peroxid	1:1
Max. Harzdruck [bar]	210
Austragsleistung max. bei 20 Doppelhuben/min, Wasser [l/min]	11,6
Fördervolumen pro Doppelhub [ml]	580
Luftdruck, Eingang [bar]	6
Luftverbrauch, ca [l/min]	2500
Peroxidanteil [%]	1-3
Gewicht ca. [kg]	500
Abmessungen ca. (L/B/H) [mm]	1700 x 1700 x 2600
Geeignet für	Klebeharz



Härterpumpe



BÜFA®-Tec RTM Delta

Unsere fortschrittliche RTM- (Resin Transfer Moulding) Anlage ist speziell für die Herstellung von hochwertigen faser-verstärkten Kunststoffbauteilen konzipiert. Diese Anlage ermöglicht eine präzise und effiziente Verarbeitung von Harzen, um robuste und langlebige Bauteile zu produzieren. Mit modernster Technologie und flexiblen Anpassungsmöglichkeiten bietet unsere RTM-Anlage optimale Ergebnisse für verschiedene Anwendungen und Branchen.

Details:

- Kompakter Anlagenaufbau
- Schaumharzvariante verfügbar
- Einfache Bedienung
- Einfache und schnelle Wartung
- Erweiterungen fertigen wir gerne individuell auf Anfrage

Artikelnummern:

- 028-1990 BÜFA®-Tec RTM Delta EVO-Line
 028-4475 BÜFA®-Tec RTM Delta EVO-Line
 Schaumharz

Zubehör:

- 029-9776 Fasstrolly + Halter für EVO-Line
 028-2600 Durchflusserhitzer Set 3,2 KW
 028-0973 Druck & Peroxidüberwachung
 028-0971 Drucküberwachung

Technische Daten

Druckübersetzungsverhältnis Harz	6,5:1
Druckübersetzungsverhältnis Peroxid	1:1
Max. Harzdruck [bar]	39
Austragsleistung max. bei 30 Doppelhuben/min, Wasser [l/min]	3,8
Fördervolumen pro Doppelhub [ml]	126
Luftdruck, Eingang [bar]	6
Luftverbrauch, ca [l/min]	500
Peroxidanteil [%]	1-3
Gewicht ca. [kg]	100
Abmessungen ca. (L/B/H) [mm]	1000 x 800 x 2600
Geeignet für	Infusionsverfahren



Injektionskopf



BÜFA®-Tec RTM Sigma

Unsere fortschrittliche Sigma RTM- (Resin Transfer Moulding) Anlage ist speziell für die Herstellung von hochwertigen faserverstärkten Kunststoffbauteilen konzipiert. Diese Anlage ermöglicht eine präzise und effiziente Verarbeitung von Harzen, um robuste und langlebige Bauteile zu produzieren. Dank ihres großzügigen Anlagenkonzepts eignet sie sich besonders für die Fertigung großer und komplexer Bauteile. Mit modernster Technologie und flexiblen Anpassungsmöglichkeiten bietet unsere RTM-Anlage optimale Ergebnisse für verschiedene Anwendungen und Branchen.

Details:

- Kompakter Anlagenaufbau
- Schaumharzvariante verfügbar
- Einfache Bedienung
- Einfache und schnelle Wartung
- Erweiterungen fertigen wir gerne individuell auf Anfrage

Artikelnummern:

028-1991 BÜFA®-Tec RTM Sigma EVO-Line

Zubehör:

029-9776 Fasstrolly + Halter für EVO-Line
 028-2600 Durchflusserhitzer Set 3,2 KW
 028-0973 Druck & Peroxidüberwachung
 028-0971 Drucküberwachung

Technische Daten

Druckübersetzungsverhältnis Harz	23:1
Druckübersetzungsverhältnis Peroxid	1:1
Max. Harzdruck [bar]	138
Austragsleistung max. bei 30 Doppelhuben/min, Wasser [l/min]	6,6
Fördervolumen pro Doppelhub [ml]	220
Luftdruck, Eingang [bar]	6
Luftverbrauch, ca [l/min]	700
Peroxidanteil [%]	1-3
Gewicht ca. [kg]	100
Abmessungen ca. (L/B/H) [mm]	1100 x 800 x 2600
Geeignet für	Infusionsverfahren



Injektionskopf



Handdosierpumpen

Unsere Handdosierpumpen bieten Ihnen eine einfache, unkomplizierte Methode zur Dosierung von Flüssigkeiten wie Harzen, Lacken, Peroxiden und vielen anderen pumpfähigen Medien, direkt aus dem Gebinde oder Vorratsbehälter. Auf Anfrage fertigen wir gerne individuelle Konfigurationen.

Produktname	BÜFA®-Tec HDP 30 ml PVDF	BÜFA®-Tec HDP 100 ml PVDF	BÜFA®-Tec HDP 100 ml NV-PP	BÜFA®-Tec HDP 100 ml HV-PP	BÜFA®-Tec HDP 250 ml HV-AI	BÜFA®-Tec HDP 500 ml PP
Artikel-Nr.	026-3000	026-0900	026-0600	26-0800	026-0250	026-0500
Kolbenhub	30 ml	100 ml	100 ml	100 ml	250 ml	500 ml
Skaleneinteilung	0,5 ml	1,0 ml	1,0 ml	1,0 ml	5,0 ml	10,0 ml
Viskositäten	Für niedrigviskose Flüssigkeiten, beständig gegen fast alle Medien. Entwickelt für die Dosierung von organischen Peroxiden.	Für niedrigviskose Flüssigkeiten, beständig gegen fast alle Medien. Entwickelt für die Dosierung von organischen Peroxiden.	Für niedrigviskose Flüssigkeiten. Entwickelt für die Dosierung von organischen Peroxiden. Bedingt lösungsmittelbeständig mit Kugeldichtung	Wie Artikel-Nr. 026-0600, aber mit größeren Ein- und Auslassventilen zur Förderung höherviskoser Flüssigkeiten bis 2500 mPas mit Kugeldichtung	Für höherviskose Flüssigkeiten bis 2500 mPas	Für Flüssigkeiten mit einer Viskosität bis ca. 2500 mPas, z. B. Harze, Lacke, bedingt Säuren
Ventile	mit Zentrierring-Dichtung	mit Kugeldichtung			mit Kugeldichtung	mit Kugeldichtung
Werkstoffe	PVDF, PTFE, FFKM, Edelstahl, Glas	PVDF, PTFE, Edelstahl, Glas	PP, PVDF, Edelstahl, Glas	PP, PVDF, Edelstahl, Glas	Aluminium eloxiert, PTFE, Edelstahl, Glas	Aluminium eloxiert, PP, PTFE, Edelstahl, Glas
Produktabbildung						
UP-Harz				X	X	X
EP-Harz				X	X	X
Gelcoats				X	X	X
Farbpasten				X	X	X
Peroxid	X	X	X			
Inhibitoren	X	X			X	
Beschleuniger	X	X			X	
Aceton			X 20° C		X	
Styrol	X	X			X	



Handdosierpumpen

Ihre Vorteile bei Verwendung der Handdosierpumpe:

- Kein Abwiegen oder Umfüllen
- Erhöhte Sicherheit und Sauberkeit am Arbeitsplatz
- Geringe Materialverluste
- Kein Energieanschluss erforderlich

Ihre Vorteile bei Verwendung der 2-Komponenten-Handdosierpumpe

- Genaue Harz-Härter-Dosierung
- Geringe Materialverluste
- Kein Abwiegen und Umfüllen
- Erhöhte Sicherheit und Sauberkeit am Arbeitsplatz
- Kein Energieanschluss erforderlich

Produktname	BÜFA®-Tec HDP 500 ml Al	BÜFA®-Tec HDP 1000 ml PP	BÜFA®-Tec HDP 1000 ml Al	BÜFA®-Tec HDP 2-Komponenten- Handdosierpumpe	BÜFA®-Tec HDP 2-Komponenten- Handdosierpumpe	BÜFA®-Tec HDP 2-Komponenten- Handdosierpumpe
Artikel-Nr.	026-0550	026-1000	026-1100	026-4711	026-4730	026-4740
Kolbenhub	500 ml	1000 ml	1000 ml	1000 ml und 10-30 ml verstellbar für Peroxid	500 ml und 80-160 ml verstellbar für den Härter	500 ml und 5-15 ml verstellbar für Peroxid
Skaleneinteilung	10 ml	10 ml	10 ml	10 ml	10 ml	10 ml
Viskositäten	Entspricht der 250 ml Al-Pumpe, hat aber ein größeres Fördervolumen	Für Flüssigkeiten mit einer Viskosität bis ca. 2500 mPas, z. B. Harze, Lacke usw. Der Hub erfolgt durch Zahn- stangenantrieb	Für Flüssigkeiten mit einer Viskosität bis ca. 2500 mPas, z. B. Harze, Lacke usw. Der Hub erfolgt durch Zahn- stangenantrieb	Für UP-Harze bis ca. 2500 mPas. Es handelt sich um zwei gekoppelte Kolbenpumpen	Für UP-Harze bis ca. 2500 mPas. Es handelt sich um zwei gekoppelte Kolbenpumpen	Für UP-Harze bis ca. 2500 mPas. Es handelt sich um zwei gekoppelte Kolbenpumpen
Ventile	mit Kugeldichtung	mit Kugeldichtung	mit Kugeldichtung	Peroxidpumpe mit Zentrierring-Dich- tung. Harzpumpe mit Kugeldichtung	Härterpumpe mit Zentrierring-Dich- tung. Harzpumpe mit Kugeldichtung	Peroxidpumpe mit Zentrierring-Dich- tung. Harzpumpe mit Kugeldichtung
Werkstoffe	Aluminium eloxiert, PTFE, Edelstahl, Glas	Aluminium eloxiert, PTFE, Edelstahl, Glas	Aluminium eloxiert, PTFE, Edelstahl, Glas	Peroxidpumpe: Glas, Edelstahl, PVDF, PTFE, FFKM Harzpumpe: Glas, Aluminium eloxiert, PTFE, Edelstahl	Härterpumpe: Glas, Edelstahl, PVDF, PTFE, FFKM Harzpumpe: Glas, Aluminium elo- xiert, PTFE, Edelstahl	Peroxidpumpe: Glas, Edelstahl, PVDF, PTFE, FFKM Harzpumpe: Glas, Aluminium elo- xiert, PTFE, Edelstahl
Produktabbildung						
UP-Harz	X	X	X	X		X
EP-Harz	X	X	X		X	
Gelcoats	X	X	X			
Farbpasten	X	X	X			
Peroxid				X	X	X
Inhibitoren	X		X			
Beschleuniger	X		X			
Aceton	X		X			
Styrol	X		X			



BÜFA®-Tec Polybar

Bewährte Komponenten-Dosieranlage für schnelles, einfaches und reproduzierbares Dosieren ohne Waage. Die Harzförderung erfolgt durch eine doppelwirkende und verschleißfreie PTFE-Faltenbalgpumpe.

Details:


- Keine Harzleckage
- Förderleistung stufenlos einstellbar
- Genaue und reproduzierbare Dosierung
- Härterförderung durch separaten Auslauf
- Kein Materialverlust
- Kein Abwiegen und Umfüllen
- Erhöhte Sicherheit und Sauberkeit
- Robust und langlebig

Artikelnummern:

- 028-1000 BÜFA®-Tec Polybar
- 028-1001 BÜFA®-Tec Polybar mit Hubzähler
- 028-1002 BÜFA®-Tec Polybar 1K Version

Technische Daten

Druckübersetzungsverhältnis Harz	1:1
Druckübersetzungsverhältnis Peroxid	25:1
Max. Harzdruck [bar]	6
Fördervolumen pro Doppelhub [ml]	200
Peroxidanteil [%]	1-5
Max. Förderleistung [l/min] bei 30 Hüben/min	6
Luftverbrauch, ca. [l/min]	100-300



Harzpumpe und Druckregleinheit



Rühr- und Mischgeräte

Unsere Rühr- und Mischgeräte schaffen ideale Verarbeitungsbedingungen für Reaktionsharze. Weitere Rührwerksmodelle sowie spezielle Erweiterungen – etwa Rührwerke mit integrierter Membranpumpe – stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung.

Rührwerk für IBC Container	Rührwerk für Hobbocks	Rührwerk für Spundloch-Fässer	Rührwerk für Fässer mit Deckel	Becherrührwerk für IBC-Container
028-0273	028-0275	028-0277	028-0278	028-0270
Rührprozess erfolgt ohne schädlichen Lufteinzug sowie ohne unerwünschte Schaumbildung Zum Umwälzen und Rühren von leicht gefüllten und ungefüllten Laminierharzen inkl. Containerschraubdeckel	Speziell entwickelt für Hobbocks, sorgt dieses Rührwerk für ein homogenes Aufrühren von Gelcoats und Harzen Handgerät mit stabilem Griff. Schnelles Mischen ohne Luft einzurühren	Handgerät mit Klappsternen zum Rühren in geschlossenen Fässern Schraubbefestigung zum Montieren im Spundloch 2" enthalten	Entwickelt für Fässer mit Deckel, bietet dieses Rührwerk eine effiziente Lösung Eine Traverse wird inklusive geliefert zur Befestigung über dem Fass	Besonders materialschonend und daher auch für hochgefüllte Harze gut geeignet Eine Traverse zur Befestigung über dem IBC-Container wird mitgeliefert



Rührwerk für Fässer mit Deckel



Rührwerk für Spundloch-Fässer




Becherrührwerk für IBC-Container

Heizmanschetten



Heizmanschetten

Unsere Heizmanschetten sind ideal geeignet, um das Harz auf die optimale Verarbeitungstemperatur zu erwärmen. Achten Sie dabei stets darauf, Materialbehälter wie Fässer oder Hobbocks auf eine isolierende Unterlage zu stellen, um ein Auskühlen durch Bodenkälte zu vermeiden.

Produkt	Heizmanschette 25 l	Heizmanschette 25 l	Heizmanschette 200 l	Heizmanschette 200 l	Heizmanschette 1000 l
Artikel-Nr.	031-1656	031-1552	031-1657	031-1654	031-1655
Behältervolumen	25 l	25 l	200 l	200 l	1000 l
Leistung	200 W	450 W	1000 W	2300 W	2800 W
Spannung	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz
Abmessungen L x B	845 mm x 150 mm	1020 mm x 400 mm	1770 mm x 450 mm	1950 mm x 850 mm	4400 mm x 1000 mm
Temperaturbereich	0-90° C	0-90° C	0-90° C	0-90° C	0-90° C
elektrisches Anschlusskabel	2,65 m	2,65 m	2,6 m	2,65 m	2,65 m
Verschluss	Riemen mit Schnallen	Riemen mit Schnallen	Riemen mit Schnallen	Riemen mit Schnallen	Riemen mit Schnallen
Produktabbildung					



Lösungen für den Sonderanlagenbau

Sie benötigen eine Anlage, die speziell für Sie gefertigt wird und Ihre Wünsche berücksichtigt? Dann sind Sie bei der BÜFA Tec Maschinen-Technologie genau richtig. Unsere Ingenieure und Techniker projektieren, liefern und installieren Lösungen, die optimal gemäß Ihren Anforderungen ausgelegt werden.

- Sonderanlagen
- Tanks, Behälter
- Rühr- und Dispergiertechnik
- Füllstands- und Durchflussüberwachung für reproduzierbare und optimierte Prozessabläufe
- Prozessdatenvisualisierung sowie deren nachhaltige Erfassung
- Ganzheitliche Applikationssysteme

Service- und Projektberatung

Jeder Produktionsprozess hat unterschiedliche Voraussetzungen und damit auch unterschiedliche Serviceanforderungen. Art und Alter der Anlage, Spritz- beziehungsweise Laminierleistung oder auch die Anzahl von geschultem Personal sind nur einige Beispiele, die den Umfang der Serviceleistungen beeinflussen können. Setzen Sie hierbei auf eine optimal auf Sie zugeschnittene Unterstützung durch unser BÜFA Tec Team!

Sie entscheiden, welcher Serviceumfang Ihren derzeitigen Bedarf deckt und können somit die entstehenden Servicekosten mit uns gemeinsam bestimmen:

- Betreuung der Anlage während der gesamten Einsatzzeit
- Überprüfung der Anlagen zur Werterhaltung durch unseren Servicetechniker (je nach Betriebszeiten 1-2 mal jährlich)
- Austausch von Verschleißteilen (zum Beispiel Pumpenpackungen und Dichtungen) mit anschließendem Funktionscheck
- Optimale Maschineneinstellung zur Reduzierung von Emissionen und Overspray
- Professionelle Projektberatung durch unsere Ingenieure und Techniker
- Schulung Ihrer Mitarbeiter mit den Schwerpunkten Maschinenhandhabung sowie Wartung und Instandhaltung

Ersatzteile

Die Ersatzteilbestellung läuft bei BÜFA ganz einfach! Ein Anruf von Ihnen genügt, und wir schicken Ihnen Ihre gewünschten Ersatzteile zu, oder unser Servicetechniker baut diese direkt bei Ihnen vor Ort ein.

Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne!

BÜFA in Europa

One-Stop-Shopping
mit starken Partnern!

BÜFA Spezialitäten Export

BÜFA Composite Systems

GmbH & Co. KG

Hohe Looge 2-8

26180 Rastede | DEUTSCHLAND

Sylvia Jacob (Export)

Telefon +49 (0) 4402 975-334

sylvia.jacob@buefa.de

www.buefa-composites.com

BÜFA Distributionen

Baltikum

BÜFA Composites Baltic OÜ

Kõrtsi tee 9

75306 Lehmta | ESTLAND

Kait Vahter

Telefon +372 53 413545

office@buefa.ee

www.buefa-composites.ee

Benelux | Frankreich

BÜFA Composites Benelux B.V.

Dragoner 1b

5554 GM Valkenswaard

NIEDERLANDE

Benelux

Martijn Moonen

Telefon +31 68 2847069

customerservice@buefa.nl

www.buefa-composites.nl

Frankreich

Cédric Flusu

Telefon +31 85 0642142

c.flusu@buefa.nl

www.buefa-composites.nl

Deutschland | Schweiz

BÜFA Composite Systems

GmbH & Co. KG

Hohe Looge 2-8


26180 Rastede | DEUTSCHLAND

Uwe Eden

Telefon +49 (0) 4402 975-306

uwe.eden@buefa.de

www.buefa-composites.de



Finnland | Schweden | Norwegen

BÜFA Composites Nordics

c/o Satakerta Rödl & Partner Oy,

Kalevankatu 6, 3. krs,

00100 Helsinki | FINNLAND

Finnland

Sami Partio

Telefon +358 (0) 50 5367733

sami.partio@buefa.de

www.buefa-composites.fi

Schweden | Norwegen

Olle Johnsson

Telefon +46 70 3074432

olle.johnsson@buefa.de

www.buefa-composites.se

Österreich | Slowakei | Ungarn | Slowenien | Kroatien | Bosnien und Herzegowina | Serbien | Kosovo | Montenegro

BÜFA Composites Austria GmbH

Wallgasse 21

1060 Wien | ÖSTERREICH

Österreich

Christian Kubalek

Telefon +43 (0) 597 4712219

customerservice@buefa.at

www.buefa-composites.at

Slowakei | Slowenien

Eike Siegert

Telefon +43 (0) 664 2849471

customerservice@buefa.at

www.buefa-composites.at

Kroatien | Bosnien und Herzegowina | Serbien | Kosovo | Montenegro

Damir Vinković

Telefon +385 91 6181147

customerservice@buefa.at

www.buefa-composites.at

BÜFA Distribution

BÜFA Trading Partner

Ungarn

Daniel Bihacker

Telefon +36 707856333

Daniel.Bihacker@buefa.at

www.buefa-composites.at

Polen

BÜFA Composites Poland Sp. z o.o.

ul. Starogardzka 42-44

83-010 Straszyn | POLEN

Tomasz Zakrzewski

Telefon +48 691 997 999

tomasz.zakrzewski@buefa.pl

www.buefa-composites.pl

Spanien

BÜFA Composites Spain S. L.

Carrer de Can Manent 35

Poligono Industrial Can Roqueta

08202 Sabadell (Barcelona) | SPANIEN

Jordi Geli

Telefon +34 607 768971

jordi.geli@buefa.es

www.buefa-composites.es

Vereinigtes Königreich | Irland

BÜFA Composites UK Ltd.

BÜFA House

Factory Lane, Brantham

Manningtree, Essex

CO11 1NT

VEREINIGTES KÖNIGREICH

Edmund Putwain

Telefon +44 (0) 7775 901775

edmund.putwain@buefa.co.uk

www.buefa-composites.co.uk